



ventouse de Bernoulli OGGB-140-G18-2

N° de pièce: 574567

FESTO

pour transporter des pièces minces, extrêmement fragiles et cassantes.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Position du raccord	Sur le dessus/sur le côté
Diamètre de pince	140 mm
Pression de service	0 ... 6 bar
Pression de service nominale	1 bar
Consommation d'air à pression nominale normale	110 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Niveau sonore à pression de service nominale	65 dB(A)
Niveau sonore à pression nominale de fonctionnement	78 dB(A)
Force de maintien à la pression de service	7 N
Force latérale à pression de service nominale	1 N
Mode de fixation	taraudé
Raccord pneumatique	G1/8
Raccords alternatifs	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau élément d'espacement	POM
Poids du produit	348 g