


# répartiteur multipôle NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

N° de pièce: 574586

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur   |
|---|--|
| Largeur                                 | 24 mm  |
| Hauteur                                 | 23 mm  |
| Longueur                                | 87 mm  |
| Témoin de fonctionnement                | LED verte  |
| Indication d'état                       | LED jaune  |
| Position de montage                     | indifférent  |
| Poids du produit                        | 58 g   |
| Connexion électrique 1                  | Connecteur femelle droit, M8, 3 pôles<br>Connecteur mâle droit, M12, 8 pôles |
| Plage de tension de service CC          | 10 ... 30 V  |
| Intensité maximale admissible à 40 °C   | 3 A  |
| Courant admissible par emplacement      | 2 A  |
| Degré de protection                     | IP68   |
| Température ambiante                    | -20 ... 80 °C  |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-Zone III   |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS  |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts  |
| Matériau corps                          | renforcé PBT   |
| Couleur boîtier                         | gris   |
| Matériau joints                         | FPM  |
| Matériau contacts à fiche               | nickelé et doré  |
| Matériau connecteur femelle             | Laiton nickelé   |