


fiche NECU-S1W9-C2-ACO

N° de pièce: 574588

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	4-40 UNC-2B
Poids du produit	59 g
Interface de bus de terrain	Connecteur femelle Sub-D, à 9 pôles
Connexion électrique 1	Connecteur, sub-D, 9 pôles Borne à vis, blindage possible
Vitesse de transmission	1 Mbit/s
Diamètre de câble admissible	8 mm 8 mm
Section de raccordement	0,14 ... 0,5 mm ²
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	75 % à 25 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PC durci