


# fiche NECU-S1W9-C2-APB

N° de pièce: 574589

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	4-40 UNC-2B
Poids du produit	57,48 g
Interface de bus de terrain	Connecteur femelle Sub-D, à 9 pôles
Connexion électrique 1	Connecteur Sub-D, à 9 pôles Borne IDC
Vitesse de transmission	12 Mbit/s
Diamètre de câble admissible	8 mm 8 mm
Section de raccordement	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	75 % à 25 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PC durci