



câble DUO

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

N° de pièce: 574591

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	0 ... 60 V
Résistance aux tensions transitoires	1,5 kV
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Connexion électrique 1	Connecteur mâle droit, M8x1, 4 pôles Connecteur femelle droit, 2xM8, 3 pôles
Diamètre de câble	3,1 mm
Longueur de câble	1 m
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matériau connecteur femelle	PUR
Information matière corps	PUR
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré