



plaque d'échappement verticale VABF-L1-P7A13-M7

N° de pièce: 574594

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10,5 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,45 Nm
Poids du produit	220 g
Raccord pneumatique 3	M7
Raccord pneumatique 5	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque	Alliage d'aluminium