


coupleur de bus CDPX-F-CO

N° de pièce: 575301

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Profondeur totale	24 mm
Hauteur	91 mm
Longueur	41 mm
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	150 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Interface a bus de terrain	CANopen
Interface a bus de terrain, technologie de connexion	Connecteur mâle Sub-D à 9 pôles
Interface a bus de terrain, vitesse de transmission	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s