


fiche NECU-M-S-A12G4-IS

N° de pièce: 575719

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Position de montage	indifférent
Poids du produit	38 g
Connexion électrique	à 4 pôles borne à ressort M12x1 Connecteur mâle droit
Codage de connecteur	A
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Diamètre de câble admissible	4 ... 8 mm
Section de raccordement	0,14 ... 0,5 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau corps	Zinc moulé sous pression nickelé
Matériau contacts à fiche	Bronze doré