

bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-4-P3

N° de pièce: 576443

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Dimension modulaire | 22 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 699 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord de pilotage 12 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 3 | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau barrette de raccordement | Alliage d'aluminium |