


plaque d'extrémité VMPAC-EPL-MP-SD44

N° de pièce: 576559

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Pression de service | -0,9 ... 8 bar |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 246 g |
| Raccord pneumatique 3 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 5 | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | renforcé PA |