

embase VMPAC-AP-14-2

N° de pièce: 576573

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	32,8 mm
Longueur	169 mm
Dimension modulaire	26,8 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Pression de commande	3 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	160 g
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA