



module de commande bimanuelle ZSB-1/8-B

N° de pièce: 576656

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	indifférent
Fonction de sécurité	Fonctionnement bimanuel
Niveau de performance (PL)	Fonctionnement bi-manuel/Cat. 1, PL c
Pression de service MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pression de service	4 ... 8 bar
Débit nominal normal	50 l/min
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les machines
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les machines
Certificat entité exposante	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	420 g
Mode de fixation	à trou débouchant taraudé au choix :
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé