


limiteur de débit unidirectionnel VFOH-LE-A-G18-Q4

N° de pièce: 578797

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	manuel
Élément de réglage	Tête hexagonale
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	180 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	103 ... 188 l/min
Température ambiante	0 ... 150 °C
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0,2 ... 10 bar
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 ... 300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 150 °C
Température du fluide	0 ... 150 °C
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	23 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	FPM
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium
Matériau bague de démontage	Laiton nickelé
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau raccord orientable	Laiton nickelé