

chape de pied LBN-12/16

N° de pièce: 6058

★ Programme standard

pour la fixation orientable des vérins ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12/16
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	40 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Acier zingué
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé