


chape de tige SG-M16X1,5

N° de pièce: 6146

★ Programme standard

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige),
selon DIN ISO 8140.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M16x1,5
Conforme à la norme	DIN 71752 ISO 8140
Raccord fileté	Tarudage M16x1,5
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	375 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau fourche	Acier zingué
Matériau écrou	Acier zingué