

obturateur CV-PK-9-B

N° de pièce: 6216

FESTO

pour l'obturation de raccords cannelés et de raccords vissés pour tuyaux plastiques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau capuchon	TPE-U(PU)