


répartiteur en T FCK-3-PK-4-KU

N° de pièce: 6274

FESTO

Version polymère.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,4 mm
Position de montage	indifférent
Forme	Forme en T
Taille du bidon	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Matériau écrou-raccord	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau du connecteur	POM