


banjo TK-1/8-PK-4-KU

N° de pièce: 6284

FESTO

avec deux joints.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Classification maritime	Voir certificat
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS