



# limiteur de débit unidirectionnel GRA-1/4-B

N° de pièce: 6509

FESTO

Débit réglable dans un sens.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant au choix :
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	420 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	780 l/min
Pression de service	0,1 ... 10 bar
Température ambiante	-20 ... 75 °C
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 75 °C
Poids du produit	180 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau vis de réglage	Laiton