

chape de tige SG-M4

N° de pièce: 6532

FESTO

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige),
selon DIN ISO 8140.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---------------------------------|
| Taille | M4 |
| Selon la norme | ISO 8140 |
| Conforme à la norme | DIN 71752 |
| Raccord fileté | Tarudage M4 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F1 |
| Température ambiante | -40 ... 150 °C |
| Poids du produit | 8 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau boulons | Acier zingué |
| Matériau fourche | Acier zingué |
| Matériau écrou | Acier zingué |