



cellule ET ZK-PK-3

N° de pièce: 6685

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction ET
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal	120 l/min
Pression de service	1,6 ... 8 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Laiton POM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Diamètre nominal	2,4 mm
Position de montage	indifférent
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	10 g
Raccord pneumatique 3	PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR