

# câble de commande NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

N° de pièce: 8001373

FESTO

raccordé au contrôleur de moteur, l'autre extrémité est constituée de torons.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Connexion électrique	à 25 pôles Connecteur mâle droit/extrémité ouverte Sub-D / -
Longueur de câble	3,2 m
Diamètre de câble	7 mm
Structure du câble	blindé
Degré de protection	IP40 monté
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Couleur de la gaine de câble	gris
Couleur boîtier	gris