


barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-16-G

N° de pièce: 8004921

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	19 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Poids du produit	3.493 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	G1/8
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	G1/8
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium