


raccord coudé QSL-G1/4-8-C35

N° de pièce: 8005392

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Couple de serrage max.	15 Nm
Poids du produit	274 g
Raccord pneumatique	Filetage G1/4 Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton nickelé
Information matière joint de filet	NBR
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable