

réducteur VFFG-T-M5-5

N° de pièce: 8025709

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limitation de débit |
| Mode de fixation | avec filetage |
| Débit nominal normal dans le sens de la limitation | 9,6 l/min |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Température ambiante | -5 ... 60 °C |
| Diamètre nominal | 0,5 mm |
| Valeur b | 0,5 |
| Valeur C | 0,04 l/sbar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -20 ... 60 °C |
| Poids du produit | 0,5 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau vis creuse | PA |