


# réducteur VFFG-T-M5-15

N° de pièce: 8025715

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Mode de fixation	avec filetage
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	67,4 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Diamètre nominal	1,55 mm
Valeur b	0,5
Valeur C	0,25 l/sbar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Poids du produit	0,5 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau vis creuse	PA