


barrette de raccordement VABM-B10-30-G34-2-P53-E

N° de pièce: 8026356

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	32 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	852 g
Mode de fixation	Avec équerre de fixation
Raccord pneumatique 1	G3/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium