

bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-2-P3

N° de pièce: 8026413

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	32 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	652 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium