


portique linéaire EXCT-15- -

N° de pièce: 8026575

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	15
Position de montage	vertical
Conception	Portique linéaire
Pression de service	-0,95 ... 8 bar
Accélération max.	50 m/s ²
Vitesse max.	4,8 m/s
Répétitivité	±0,1 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Niveau de pression sonore	70 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 ... 40 °C
Force de process max. sur l'axe Z	100 N
Charge nominale sous dynamique max.	1,5 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec écrous pour rainure
Note sur la matière	Conforme RoHS