


# plaque d'alimentation verticale VMPA2-VSP-QS8

N° de pièce: 8029488

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	21 mm
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	85 g
Raccord pneumatique 1	QS-8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'alimentation	renforcé PA