

Embase juxtaposable VABV-S1-1HSB-N38

FESTO

Code article: 8030651



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	44 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible
Selon la norme	ISO 5599-1
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Compatibilité avec le vide	oui
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	490 g
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Raccord pneumatique 4	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression