

tuyau plastique PAN-R-22X2-SW

N° de pièce: 8036207

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	22 mm
Rayon de courbure important pour le débit	350 mm
Diamètre intérieur	18 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,8 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 8 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 116 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,131 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord instantané diamètre extérieur 22 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	D 62 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-A