

clapet anti-retour VMPA14-RV

N° de pièce: 8039820

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Mode d'actionnement	pneumatique
Mode de fixation	Clip
Débit nominal normal	350 l/min
Pression de service MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pression de service	0,5 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pression de commande	0,5 ... 8 bar
Pression de pilotage	7,25 ... 116 psi
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Matériau corps	POM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Position de montage	indifférent
Type de pilotage, fonction non-retour commandée	pneumatique
Pression de service plage de température complète	0,5 ... 8 bar
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 ... 40 °C
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids du produit	0,17 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR