


Passage de l'armoire de commande NEFU-D12G4-R3DW4

N° de pièce: 8040457

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur	40,1 mm
Conforme à la norme	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Mode de fixation	vissé
Connexion électrique 1	Connecteur femelle droit, M12x1, 4 pôles, codage D Connecteur femelle coudé, RJ45, 4 pôles
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Caractéristiques de transmission	Selon catégorie 5, EN 50173, classe D Selon catégorie 5, ISO/CEI 11801, classe D
Degré de protection	IP20 IP65 IP67
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	Laiton nickelé PA Zinc moulé sous pression
Couleur boîtier	noir
Matériau contacts à fiche	Laiton doré