


bobine

VACC-S18-120-A1-1A

N° de pièce: 8040890

FESTO

pour système d'induit F10, schéma de branchement de type A, selon EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	24 V CA : 50/60 Hz, puissance 12 VA
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	530 g
Connexion électrique	Brochage type A, selon EN 175301-803 Connecteur mâle à EN 175301-803
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bobine	PA Acier