


# clapet anti-retour VABF-L1-10H-H2

N° de pièce: 8047364

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de distributeur	10 mm
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Pression de service MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pression de service	0,5 ... 8 bar
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	0,4 g
Mode de fixation	Strié
Note sur la matière	Conforme RoHS