


Kit servopresses YJKP-..

N° de pièce: 8058596

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Force de pression | 0 ... 17 kN |
| Course de travail | 100 ... 400 mm |
| Longueur de câble | 5 ... 15 m |
| Fréquence d'échantillonnage | 1.000 Hz |
| Protocole | EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP |
| Position de montage | indifférent |
| Type de moteur | Servomoteur |
| Accélération max. | 2 m/s ² |
| Facteur de marche | 100% |
| Vitesse d'avance | 0 ... 250 mm/s |
| Précision pleine échelle | 0,25 %FS |
| Puissance max effective | 19,5 ... 95 kg |
| Température ambiante | 0 ... 40 °C |
| Température de stockage | -10 ... 60 °C |
| Degré de protection | IP20 |
| Humidité relative de l'air | 0 - 90 % |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone Conforme RoHS |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |