

# kit parallèle EAMM-U-86-D40-82AA-102

N° de pièce: 8058975

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur                |
|------------------------------|-----------------------|
| Taille                       | 86                    |
| Position de montage          | indifférent           |
| Vitesse de rotation max.     | 5.000 1/min           |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L        |
| Température de stockage      | -25 ... 60 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %              |
| Degré de protection          | IP40                  |
| Température ambiante         | -10 ... 60 °C         |
| Moment d'inertie             | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple d'entraînement à vide | 0,25 Nm               |
| Couple transmissible         | 9,5 Nm                |
| Poids du produit             | 2.500 g               |
| Code d'interface, actionneur | D40                   |
| Code d'interface, moteur     | 82AA                  |
| Note sur la matière          | Conforme RoHS         |