


# kit parallèle EAMM-U-145-D80-126AA-188

N° de pièce: 8059069

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	145
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	2 Nm
Couple transmissible	9,5 Nm
Poids du produit	12.000 g
Code d'interface, actionneur	D80
Code d'interface, moteur	126AA
Note sur la matière	Conforme RoHS