


fiche mâle NPHS-S6-M-BC9

N° de pièce: 8059265

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 7 mm |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 17 g |
| Raccord pneumatique 1 | pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |