


# kit axial EAMM-A-M48-40G

N° de pièce: 8063549

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	433 g
Code d'interface, actionneur	M48
Code d'interface, moteur	40G
Note sur la matière	Conforme RoHS