


Tête de caméra SBPB-R2C-U3-1E1A-C

N° de pièce: 8066467

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2025. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Résolution du capteur	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Fixation d'objectif	C-Mount
Champ de vision	En fonction de l'objectif choisi
Largeur	29 mm
Hauteur	29 mm
Longueur	49 mm
Mode de fixation	avec kit de fixation
Tension de service nominale CC	5 V
Consommation puissance électrique	1,3 ... 1,5 W
Variations de tension admissibles	+/- 5 %
Symbole KC	KC-EMV
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	20 - 80 %
Degré de protection	IP30
Note concernant le degré de protection	monté
Conditions ambiantes	A l'abri d'une luminosité extrême Air ambiant propre si possible sec
Température ambiante	0 ... 40 °C
Poids du produit	52 g
Temps d'exposition	9 µs ... 2.000 ms
Durée d'image (plein écran)	60 fps
Type de capteur	Couleur
Course utile	En fonction de l'objectif choisi
Interface USB, fonction	Alimentation électrique Communication
Interface USB, type de connexion	Connecteur femelle
Interface USB, technique de connexion	USB 3.0 type B micro
Interface USB, nombre de pôles/fils	10
Interface I/O, fonction	Sans fonction
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé