

module électronique VMPA14-FB-EMG-D2-8

N° de pièce: 8066767

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diagnostic	Condition Monitoring Rupture de fil par bobine Court-circuit des distributeurs Sous-tension distributeurs
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Nombre maximal de bobines	8
Consommation de courant à la tension de charge	23 mA
Consommation de courant à la tension de service	8 mA
Courant d'appel nominal par bobine	58 mA jusqu'à 24 ms
Courant nominal pour réduction de courant	9 mA après 24 ms
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	30 g
Matériau corps	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS