


module électronique VMPA14-MPM-EMM-4

N° de pièce: 8066768

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Nombre maximal de bobines	4
Courant d'appel nominal par bobine	80 mA jusqu'à 25 ms
Courant nominal pour réduction de courant	25 mA après 25 ms
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	30 g
Matériau corps	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS