


filtre pour vide OAFF-G3-7

N° de pièce: 8068945

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Finesse du filtre	40 µm
Taille du bidon	10
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1,5 g
Mode de fixation	reporté encliquetable
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau filtre	Tissu PA
Matériau corps	POM
Capacité d'impulsion d'éjection	0,7 MPa 7 bar
Capacité d'impulsion d'éjection (psi)	101,5 psi