



amortisseur DYSS-G8-5-5-Y1F

N° de pièce: 8073914

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	5
Course	5 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel court	0,2 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	5 mm
Force d'impact max.	200 N
Couple de serrage max.	2 Nm
Energie max. absorbée par course	1,4 J
Energie max. absorbée par heure	8.000 J
Energie résiduelle max.	0,01 J
Force de rappel	0,9 N
Poids du produit	16 g
Mode de fixation	avec douilles filetées
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	Acier fortement allié