


amortisseur DYSS-4-4-Y1F

N° de pièce: 8081769

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Course	4 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel court	0,2 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	4 mm
Force d'impact max.	100 N
Couple de serrage max.	1 Nm
Energie max. absorbée par course	0,8 J
Energie max. absorbée par heure	5.500 J
Energie résiduelle max.	0,006 J
Force de rappel	0,7 N
Poids du produit	4,5 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	Acier fortement allié