


barrette de raccordement VABM-P6-15MB-G18-M5-6

N° de pièce: 8083546

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	15 mm
Conception	Sens de raccordement par le bas
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,6 Nm
Poids du produit	210 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium