


Actionneur à piston DFPK-75-20-D-V4

N° de pièce: 8083966

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de l'actionneur	75
Course	20 mm
Position de montage	indifférent
Détection de position	Avec affichage mécanique
Fonction de commande	à double effet
Pression de service MPa	0,5 ... 1 MPa
Pression de service	5 ... 10 bar 72,5 ... 145 psi
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK EX
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX catégorie Gaz	II 2G
ATEX catégorie Poussière	II 2D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex h IIC T6...T4 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Température ambiante antidéflagrante	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65 IP67 IP69K
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	2.412 g
Raccord pneumatique	Taraudage G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Fonte d'acier
Matériau joints	FPM
Matériau corps	Fonte d'acier
Référence matériau : boîtier	1.4408
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable