


# réflecteur souple SARA-RF-Q100-MC

N° de pièce: 8084163

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Mode de fixation	collé
Poids du produit	5,6 g
Matériau film	PMMA
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Largeur de structure du réflecteur	Micro